

# Helagrip 2000

## Kennzeichnungstüllen



Die Kennzeichnungstüllen lassen sich leicht und verdrehungssicher von Hand oder mit Aufziehornen aufbringen. Durch die konstruktionsbedingte Querschnittsflexibilität der Helagrip-Tüllen decken die angebotenen 3 Größen weite Streckengängiger Leitungsquerschnitte ab. Der Aufdruck ist abriebfest und hat eine gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Fetten.

Rollen :

Material: PVC  
 Betriebstemperatur: -65°C

Typ	Farbe	mm <sup>2</sup>	∅
HG 1-3		0,5-0,75	1,0-2,8
HG 2-5		0,75-4,0	2,0-5,0
HG 4-9		2,5-16,0	4,0-9,0

Abmessungen in mm

KEN059G1/059G2/059G3

Typ	Zahlen	Best.-Nr.	Preis pro Rolle
##	0	833-605	
##	1	833-617	
##	2	833-629	
##	3	833-630	
##	4	833-642	
##	5	833-654	
##	6	833-666	
##	7	833-678	
##	8	833-680	
##	9	833-710	
##	+	833-538	
##	-	833-540	
##	(	833-551	
##	Earth	833-563	
##	L1	833-575	
##	L2	833-587	
##	L3	833-599	
##	0	833-265	
##	1	833-277	
##	2	833-289	
##	3	833-290	
##	4	833-307	
##	5	833-319	
##	6	833-320	
##	7	833-332	
##	8	833-344	
##	9	833-356	
##	+	833-368	
##	-	833-370	
##	/	833-381	
##	Earth	833-393	
##	L1	833-400	
##	L2	833-411	
##	L3	833-423	
##	0	833-435	
##	1	833-447	
##	2	833-459	
##	3	833-460	
##	4	833-472	
##	5	833-484	
##	6	833-496	
##	7	833-502	
##	8	833-514	
##	9	833-526	
##	(	827-060	
##	-	827-071	
##		827-083	
##	Earth	827-095	
##	L1	827-101	
##	L2	827-113	
##	L3	827-125	