

DYMO®

LabelManager™ PnP



PLUG-AND-PLAY-ETIKETTENGERÄT

Gestalten Sie Etiketten mit Ihren eigenen Schriftarten und Grafiken ganz individuell mithilfe der integrierten, einsatzbereiten Software. Schließen Sie das Gerät einfach an einen PC oder Mac® an - und los geht's!


Merkmale

- Passen Sie Etiketten mit Schriftarten und Grafiken von Ihrem Computer aus an.
- Integrierte, einsatzbereite DYMO® Connect-Software mit PC- und Mac®-Anbindung
- Über USB aufladbare Batterie
- Drucken Sie bis zu 12 mm breite Etiketten
- Laden Sie für noch mehr Funktionen die kostenlose DYMO® Connect Desktop-App herunter



Einzelgerät umfasst:

- LabelManager PnP
- Wiederaufladbarer Akku-Pack
- D1 Starter-Etikettenkassette, 12mm x 3m, schwarz auf weiß
- USB-Kabel
- Kurzanleitung
- 2 + 1 Jahre eingeschränkte Garantie*



Kurzspezifikationen

Geräteabmessungen (H x B x L)	52,6 x 135,7 x 141 mm
Gewicht (ohne Akku)	275 g
Mac®/PC-kompatibel	Ja, über DYMO® Connect
Für Etikettengrößen	6mm, 9mm und 12mm
Band-Plattform	D1 Hochleistungsetikett-Etiketten
Auflösung	180 dpi
Drucksystem	Thermotransfer
Druckgeschwindigkeit	12 mm/s
Barcodes	Ja
Art des Schnitts	Handbuch
Batterien	Akku
Netzteil	Nein, Stromversorgung über USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
Netzwerk	Nein
Herkunftsland	China

Artikelnummer	Beschreibung		Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	MENGE	EAN	Kundenpreis
S0915350	LabelManager PnP	Stück	8,0	17,3	22,2		3501170915356	

* +1 Jahr bei Registrierung auf der DYMO®-Webseite

D1 Standardetiketten aus Polyester

Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.
Temperaturbereich: -18°C bis 90°C

D1 STANDARDETIKETTEN (3 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	-	2084349
ABC	-	-	2084401
D1 STANDARDETIKETTEN (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530
ABC	S0720770	S0720670	S0720500
ABC	S0720790	S0720730	S0720580
ABC	-	S0720710	S0720560
ABC	-	S0720740	S0720590
ABC	-	S0720720	S0720570
ABC	-	-	S0720610
ABC	-	S0720690	S0720540
ABC	-	-	S0720510
ABC	-	-	S0720600
ABC	-	S0720700	S0720550
ABC	-	-	S0720520
D1 STANDARD VORTEILSPACK (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	2093096	2093097



D1 Hochleistungs-Vinyletiketten

Klebstoff in Industriequalität trägt dazu bei, dass die Etiketten auf einer Vielfalt von Oberflächen haften.
Temperaturbereich: -40° bis 80°C

D1-HOCHLEISTUNGETIKETT (3 m)	12 mm
ABC	S1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
D1-HOCHLEISTUNGETIKETT (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



D1 Permanent haftende Polyester-Etiketten

Professionelle, glänzende Oberfläche ist ideal für Schalttafeln, Klemmblocke, Frontplatten, Regale, Behälter und mehr.
Temperaturbereich: -40° bis 150°C

D1 PERMANENT HAFTENDE POLYESTER-ETIKETTEN (5,5 m)	12 mm
ABC	S0718060

*je nach Oberfläche



Flexible D1-Etiketten aus Nylon

Speziell für gewölbte Oberflächen und die Kennzeichnung von Kabeln & Drähten entwickelt.
Temperaturbereich: -40° bis 60°C

FLEXIBLE D1-ETIKETTEN AUS NYLON (3,5 m)	12 mm
ABC	S0718040



Die hochwertigen DYMO®-Etiketten werden in Belgien hergestellt.