


## Laborkarte



### RE240-LF



- Epoxyd FR4 1,5 mm, einseitig 35 µm CU
- heißverzinkt (HAL-leadfree)
- 61 x 87 Lötinseln 2,2 mm Ø
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,0 mm
- Größe 160 x 233,40 mm