


METRICLAB CARD



RE130-LF



- Epoxydglashartgewebe FR4 1,5 mm, einseitig 35 µm CU
- heißverzinkt (HAL-leadfree)
- Lochraster 2,00 x 2,00 mm
- 44 x 42 Lochreihen
- Lötinseln 1,60 mm²
- Lochdurchmesser 1,0 mm
- Lötseite mit Lötstopplack
- Größe 90,17 x 95,89 mm
- Betriebstemperatur: max. 150° C
- Lötbadfest: 260° C > 50 sec