


D-Sub Laborkarte



RE224-LF



- Epoxyd FR4 1,50 mm, einseitig 35 µm Cu
- heißverzinnt (HAL-leadfree)
- Steckverbinderanschluss D-Sub DIN 41652
- 2 x 9-polig und 2 x 15-polig
- 48 x 35 Lötinseln 2,1 mm Ø
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,0 mm
- 2 Potentialbahnen
- Größe 100 x 160 mm