

Laborkarte



RE526-LF



- Epoxyd FR4 1,50 mm, einseitig 35 µm CU
- heißverzinkt (HAL-leadfree)
- Steckverbinderanschluss DIN 41612 Bauform H 15-poliges Raster 5,08 mm
- Positionsdruck auf der Bauteilseite
- 36 Leiterbahnen mit 56 Bohrungen
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,0 mm
- Größe 100 x 160 mm