


## QFP Multiadapter 144



### RE471



- Epoxyd FR4 1,50 mm, zweiseitig CU (durchkontaktiert)
- Oberfläche chem. AU
- Zwei universelle QFP Layouts für verschiedene Gehäusegrößen und Pin- Anzahl:  
LQFP; PQFP; TQFP  
Layer 1 24 - 144 pin, 0,50 mm pitch, sq.  
Layer 2 24 - 144 pin, 0,65 mm pitch, sq.
- Komponentenseiten mit Lötstopmmaske
- Vier Stiftleistenreihen 2 x 18-poliges Raster 2,54 mm Bohrungen 1,00 mm Ø
- Größe 57,2 x 57,2 mm