


## QFP Multiadapter 240



### RE472



- Epoxyd FR4 1,50 mm, zweiseitig CU (durchkontaktiert)
- Oberfläche chem. AU
- Zwei universelle QFP Layouts für verschiedene Gehäusegrößen und Pin- Anzahl:  
LQFP; PQFP; TQFP  
Layer 1 144 - 240 pin, 0,50 mm pitch, sq.  
Layer 2 144 - 240 pin, 0,65 mm pitch, sq.
- Komponentenseiten mit Lötstopmmaske
- Vier Stiftleistenreihen 4 x 15-poliges Raster 2,54 mm Bohrungen 0,90 mm Ø
- Größe 70,00 x 70,00 mm