


Laborkarten SMD



RE435-LF



- Epoxyd FR4 0,70 mm, zweiseitig 35 µm CU (durchkontaktiert)
- chem. SN
- SMD-Lochrasterfeld 1,27 x 1,27 mm (1/40")
- 39 x 59 Lötinseln 1,0 mm²
- Lochdurchmesser 0,35 mm
- für alle entsprechenden SMD-Bauteile geeignet
- Größe 53 x 95 mm