


Laborkarte



RE525-HP



- Phenolharz-Hartpapier FR2 1,5 mm, einseitig 35 µm CU
- organischer Oberflächenschutz (OSP)
- 37 x 57 Lötinseln 2,1 mm Ø
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,0 mm
- Steckverbinder 32-polig DIN 41612 Raster 5,08 mm Bauform D
- Größe 100 x 160 mm