


Laborkarte



RE317-LF



- Epoxyd FR4 1,5 mm, einseitig 35 µm CU
- heißverzinnt (HAL-leadfree)
- 37 x 55 Lötinseln 2,0 mm²
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,0 mm
- Größe 100 x 160 mm
- Steckverbinder 32-polig DIN 41612 Raster 5,08 mm Bauform D