


Laborkarte



RE318-HP



- Phenolharz-Hartpapier FR2 1,5 mm, einseitig 35 µm CU
- organischer Oberflächenschutz (OSP)
- 33 x 55 Lötinseln 2,2 mm Ø
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,0 mm
- Steckverbinder 64-polig DIN 41612 Raster 2,54 mm Bauform C
- Größe 100 x 160 mm