


MSOP-10 (10-leads molded small outline package)



RE904

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm, zweiseitig 35 µm CU (durchkontaktiert)
- Löt- und Komponentenseite mit einer Oberfläche aus chem. AU und Lötstopmmaske
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Adaptionplatine für 1 x MSOP-10
- Größe 18,1 x 10,4 mm