



## Top-Line

# Alles sicher im Griff!

Top-Line Werkzeugtaschen entstanden in der gemeinsamen Entwicklung mit Profianwendern. Sie sind besonders robust, extrem belastbar und dabei in höchstem Maße funktionsgerecht

und formschön. Der PARAT-eigene Griff hat ergonomisch geformte, gepolsterte Griffmulden. Durch das Werkzeughalter-System CP-7 können die Taschen variabel bestückt werden.



### Die Ausstattung der Serie Top-Line auf einen Blick:

- Extra dickes, geprägtes Leder
- Extrem belastbar durch Aluwinkelverstärkung oder ABS-Seitenwände
- Ermüdungsfreies Tragen durch ergonomische Griffe, zum Teil mit gepolsterten Griffmulden und stabiler Metallgriffschiene
- Rasterschlösser oder Steckschlösser
- Schützende, integrierte Bodengleiter
- Strapazierfähige Wände aus Con-Pearl®
- Individuell zu bestückendes Werkzeughalter-System CP-7

**Top-Line Werkzeugtasche****mit Mittelwand**

Vorderwand aufklappbar, mit  
4 Separationen

1 Tasche für Kleinteile, 1 Klemmfach  
Mittelwand mit

1 CP-7 Werkzeughalter, ø 11 mm

1 CP-7 Werkzeughalter, ø 15 mm

Rückwand mit

1 CP-7 Werkzeughalter, ø 26 mm

Bodenschale aus Stahlblech, verzinkt  
Rasterschlösser



14 . 000 - 581

415 x 165 x 275 mm

~ 3.500 g

Rindsleder, Con-Pearl®

schwarz

**Top-Line Werkzeugtasche****mit Mittelwand**

Vorderwand teilaufklappbar, mit  
8 Einsteckfächern

Mittelwand mit

1 CP-7 Werkzeughalter, ø 11 mm

1 CP-7 Werkzeughalter, ø 26 mm

Griffloch

Rasterschlösser



15 . 000 - 571

420 x 185 x 315 mm

~ 2.900 g

ABS-Kunststoff,  
Rindsleder, Con-Pearl®

schwarz

**Top-Line Werkzeugtasche****mit Mittelwand**

Vorder- und Rückwand teilaufklappbar  
mit jeweils

8 Einsteckfächern

Mittelwand mit

1 CP-7 Werkzeughalter, ø 11 mm

1 CP-7 Werkzeughalter, ø 26 mm

Griffloch, Rasterschlösser



16 . 000 - 571

420 x 185 x 315 mm

~ 3.100 g

ABS-Kunststoff,  
Rindsleder, Con-Pearl®

schwarz

**Top-Line Werkzeugtasche****mit Mittelwand**

Vorderwand teilaufklappbar, mit  
1 CP-7 Werkzeughalter, ø 26 mm

Mittelwand mit

1 CP-7 Werkzeughalter, ø 11 mm

1 CP-7 Werkzeughalter, ø 15 mm

Rückwand teilaufklappbar, mit

1 CP-7 Werkzeughalter, ø 15 mm

Umlaufriemen

Rasterschlösser



17 . 000 - 581

























450 x 190 x 340 mm

~ 3.900 g

Rindsleder, Con-Pearl®

schwarz



	<p>18 . 000 - 581 450 x 190 x 340 mm ~ 4.700 g Rindsleder, Con-Pearl® schwarz</p>	    	<p><b>Top-Line Werkzeugtasche mit Mittelwand</b> Vorderwand teilaufklappbar, mit 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 15 mm Mittelwand mit 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 11 mm 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 15 mm Rückwand teilaufklappbar, mit 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 26 mm Vortasche, Umlaufriemen Kunststofffach mit Abdeckung im Boden, Rasterschlösser</p>
	<p>18 . 000 - 586 450 x 190 x 340 mm ~ 4.700 g Rindsleder, Con-Pearl® rot</p>	    	<p><b>Top-Line Werkzeugtasche mit Mittelwand</b> Vorderwand teilaufklappbar, mit 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 15 mm Mittelwand mit 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 11 mm 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 15 mm Rückwand teilaufklappbar, mit 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 26 mm Vortasche, Umlaufriemen Kunststofffach mit Abdeckung im Boden, Rasterschlösser</p>
	<p>30 . 000 - 581 220 x 140 x 250 mm ~ 1.300 g Rindsleder, Con-Pearl® schwarz</p>	    	<p><b>Top-Line Werkzeugtasche mit Mittelwand</b> Vorder-, Rück- und Mittelwand mit 17 Einsteckfächern durchsichtiges Klemmfach im Deckel Trageriemen, verstellbar, Steckschloß</p>
	<p>31 . 000 - 581 430 x 190 x 250 mm ~ 2.900 g Rindsleder, Con-Pearl® schwarz</p>	    	<p><b>Top-Line Werkzeugtasche ohne Mittelwand</b> Vorderwand mit 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 15 mm Rückwand mit 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 26 mm Vortasche, Rasterschlösser</p>

**Top-Line Werkzeugtasche****ohne Mittelwand**

Vorderwand teilaufklappbar, mit  
 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 15 mm  
 Rückwand mit  
 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 26 mm  
 Vortasche  
 Bodenschale aus Stahlblech, verzinkt  
 Rasterschlösser



33 . 000 - 581  
 430 x 160 x 250 mm  
 ~ 3.400 g  
 Rindsleder, Con-Pearl®  
 schwarz

**Top-Line Werkzeugtasche****ohne Mittelwand**

Vorderwand mit  
 1 Klemmfach  
 Halteschlaufen für Wasserwaage  
 Umlaufriemen  
 Bodenschale aus Stahlblech, verzinkt  
 Rasterschlösser



36 . 000 - 581  
 600 x 160 x 215 mm  
 ~ 3.500 g  
 Rindsleder, Con-Pearl®  
 schwarz

**Top-Line Schubladentasche****5-teiliger Schubladeneinsatz**

Vorderwand aufklappbar  
 50 mm Zwischenfach hinter  
 Schubladen, Trageinsatz  
 Unterteilung für Kleinteile  
 Griffloch, Rasterschlösser



42 . 000 - 571  
 410 x 180 x 310 mm  
 ~ 4.100 g  
 ABS-Kunststoff,  
 Rindsleder, Con-Pearl®  
 schwarz







**Top-Line Schubladentasche****4-teiliger Schubladeneinsatz**







Vorderwand aufklappbar  
 Mittelwand mit  
 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 15 mm  
 Rückwand teilaufklappbar, mit  
 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 26 mm  
 Trageinsatz  
 Unterteilung für Kleinteile  
 Steckschlösser















43 . 000 - 561  
 410 x 190 x 280 mm  
 ~ 4.000 g  
 OPOMAT  
 schwarz



	<p>43 . 000 - 581 410 x 190 x 280 mm ~ 4.600 g Rindsleder, Con-Pearl® schwarz</p>	    	<p><b>Top-Line Schubladentasche</b>  <b>4-teiliger Schubladeneinsatz</b>          Vorderwand aufklappbar          Mittelwand mit          1 CP-7 Werkzeughalter, ø 15 mm          Rückwand teilaufklappbar, mit          1 CP-7 Werkzeughalter, ø 26 mm          Trageinsatz          Unterteilung für Kleinteile          Rasterschlösser</p>
---	---	--	--

	<p>44 . 000 - 581 410 x 220 x 310 mm ~ 4.900 g Rindsleder, Con-Pearl® schwarz</p>	    	<p><b>Top-Line Schubladentasche</b>  <b>5-teiliger Schubladeneinsatz</b>          Vorderwand aufklappbar          Rückwand mit          1 CP-7 Werkzeughalter, ø 15 mm          90 mm Zwischenfach hinter          Schubladen, Trageinsatz          Unterteilung für Kleinteile          Rasterschlösser</p>
--	---	--	--

	<p>45 . 000 - 581 410 x 220 x 310 mm ~ 4.500 g Rindsleder, Con-Pearl® schwarz</p>	    	<p><b>Top-Line Schubladentasche</b>  <b>2-teiliger Schubladeneinsatz</b>          mit Deckel          Vorderwand aufklappbar, mit          1 Klemmfach          Mittelwand mit          1 CP-7 Werkzeughalter, ø 11 mm          1 CP-7 Werkzeughalter, ø 15 mm          Rückwand mit          1 CP-7 Werkzeughalter, ø 26 mm          Unterteilung für Kleinteile          Rasterschlösser</p>
---	---	--	--

	<p>51 . 000 - 571 360 x 110 x 170 mm ~ 700 g ABS-Kunststoff, Rindsleder, Con-Pearl® schwarz</p>	    	<p><b>Top-Line Universaltasche</b>  <b>ohne Inneneinrichtung</b>          Steckschlösser</p>
---	---	--	--

**Top-Line Universaltasche**

Rückwand mit  
1 Klemmfach  
Griffloch  
Rasterschlösser



57 . 000 - 571  
465 x 180 x 310 mm  
~ 2.200 g  
ABS-Kunststoff, Rindsleder  
schwarz

**Top-Line Klappschloßtasche**

Innenseite mit  
17 Einsteckfächern  
4 Halteschlaufen  
Steckschloss



60 . 000 - 061  
320 x 50 x 250 mm  
~ 800 g  
Kunstleder  
schwarz



## ZUBEHÖR

**Einsatzschale, leer**







900 . 002 - 166  
110 x 90 x 36 mm  
~ 45 g  
Polystyrol  
rot







**Mittelsteg**







900 . 003 - 166  
110 x 36 mm  
~ 8 g  
Polystyrol  
rot









## ZUBEHÖR

	<p>900 . 004 - 166 43 x 36 mm ~ 3 g Polystyrol rot</p>	    	<p><b>Kleinsteg</b></p>
---	--	--	-------------------------

	<p>900 . 021 - 166 110 x 90 x 36 mm ~ 100 g Polystyrol rot</p>	    	<p><b>Einsatzschale mit Deckel</b></p> <p><b>Kleinteile-Box</b> 1 Mittelsteg 6 Kleinstege Klarsichtdeckel</p>
--	--	--	---

	<p>900 . 005 - 251 1120 x 20 mm ~ 145 g Polyestergurtband schwarz</p>	    	<p><b>Trageriemen</b></p> <p><b>verstellbar, mit</b> 2 Karabinerhaken Schultererschutz</p>
---	---	--	--

	<p>900 . 017 - 081 50 x 40 mm ~ 50 g Rindsleder schwarz</p>	    	<p><b>Ringkappen-Set</b></p>
---	---	--	------------------------------