





Digital-Tiefenmeßschieber mit Hakenmeßstange

mit HITEC Datenausgang
rostfreier Stahl
mit Feststellschraube
einschließlich Etui



100-78

Funktionen: Ein/Aus, Null, mm/inch
Features: on/off, Zero mm/inch
Fonctions: on/off, Zero, mm/inch


> mm <	 mm	 inch	 mm	B mm	t mm	No.	€	Calibr ...K
150	0,01	0,0005	100	1,2	5	100-78	110,60	6,80
200	0,01	0,0005	100	1,2	5	100-79	132,00	13,00
300	0,01	0,0005	100	1,2	5	100-75	142,00	15,80

Digital depth gauge with hook

with HITEC data output
stainless steel
with locking screw
individually packed


Jauge de profondeur à talon

avec sortie de donnée HITEC
en inox
avec vis de blocage
emballé à l'unité



Digital-Tiefenmeßschieber

mit HITEC Datenausgang
rostfreier Stahl
mit Feststellschraube
einschließlich Etui



100-80

Funktionen: Ein/Aus, Null, mm/inch
Features: on/off, Zero mm/inch
Fonctions: on/off, Zero, mm/inch

Digital depth gauge

with HITEC data output
stainless steel
with locking screw
individually packed



Jauge de profondeur

avec sortie de donnée HITEC
en inox
avec vis de blocage
emballé à l'unité

> mm <	 mm	 inch	 mm	No.	€	Calibr ...K
150	0,01	0,0005	100	100-80	48,60	6,80
200	0,01	0,0005	100	100-81	60,60	13,00
300	0,01	0,0005	100	100-82	90,50	15,80
500	0,01	0,0005	120	100-83	116,00	23,10

Auswechselbare Messbrücken




> mm <

 Messbereich
Ablesung mm / inch
Brückenlänge

Interchangeable bases

Range
Reading mm / inch
Length of base

Embases interchangeables

 mm	No.	€
160	100-85	50,00
250	100-86	65,00

Capacité
Lecture mm / inch
Longueur de base