

Dickenschnellmesser

in Taschenausführung
Messflächen gehärtet, geschliffen und
geläppt


> mm <	 mm	 mm	No.	€
10	0,01	17	283-10	25,00

Quick thickness gauge

pocket-sized portable thickness gauge,
measuring surface hardened, grounded
and micro-lapped

Comparateur d'épaisseur mini

surfaces: trempées, rectifiées et rodées






Digital-Dickenmessgeräte

Funktionen: mm/inch, Ein/Aus, Null

Features: mm/inch, on/off, zero

Fonctions: mm/inch, on/off, zero

> mm <	 mm	 inch	 mm	No.	€
15	0,01	0,0005	15	283-20	89,00

Digital thickness gauges

Controlleurs d'épaisseur digitaux






283-20

„QUICK MINI“ Dickenschnell- messer

Funktionen: mm/inch, Ein/Aus, Null

Features: mm/inch, on/off, zero

Fonctions: mm/inch, on/off, zero

> mm <	 mm	 inch	 mm	No.	€
12	0,01	0,0005	15	283-30	95,00

„QUICK MINI“ thickness gauge

„QUICK MINI“ comparateur d'épaisseur



283-30

> mm <



Messbereich

Ablesung mm / inch

Bügeltiefe

Range

Reading mm / inch

Depth of frame

Capacité

Lecture mm / inch

Profondeur de l'étrier