


85.590.-904.00

MELLERT SLT®

- D** Bedienungsanleitung
- GB** Instruction manual
- F** Mode d'emploi
- E** Manual de instrucciones

MASTER - LITE



**Technische Details / Technical Details /
Détails Techniques / Detalles Técnicos:**

	TL 60	TL 65
Leuchtwerte / Range / Portée / Distancia de la luz	500 m	800 m
Leuchtdauer / Burn time / Autonomie / Tiempo de duracion	60 min	70 min
Leuchtmittel / Bulb / Ampoule / Bombilla	1 x Xenon-Halogen	
Ersatzbirne / Spare Bulb / Ampoule de rechange / Bombilla de repuesta	PX13,5s / 4,0V / 0,5A	PX13,5s / 5,2V / 0,5A
Ladezeit / Charging time / Temps de charge / Peridodo de carga	115 V => 32 h	
	230 V => 16 h	
2 Jahre Garantie ausgenommen Glühbirne / 2 Years Guarantee except illuminant / 2 Ans Garantie sauf ampoule / 2 Anos Garantia sin bombilla		

Lampe vor Erstgebrauch aufladen!
Charge before using first time!
Charger la lampe avant utilisation!
Carga la batería antes del uso!



Les équipements électriques ou électroniques et les piles contiennent des substances nuisibles à la santé et à l'environnement. Ceux-ci ne doivent pas être jetés avec vos déchets ménagers mais dans des dépôts spécifiques



Mellert SLT GmbH & Co. KG · Langenmorgen 2 · D-75015 Bretten/Germany

Tel. +49 (0)7252 / 505 - 0 · Fax +49 (0)7252 / 505 -10 · www.mellert-slt.com