


MELLERT SLT®

85.590.-941.00

- D** Bedienungsanleitung
- GB** Instruction manual
- F** Mode d'emploi
- E** Manual de instrucciones

TL 212

WORK - LITE



Technische Details / Technical Details / Détails Techniques / Detalles técnicos:

Leuchtwerte / Range / Portée / Distancia de la luz	100 m
Leuchtdauer / Burn time / Autonomie / Tiempo de duración	5 h
Leuchtmittel / Bulb / Ampoule / Bombilla	1 x Krypton
Batterie/Batteries/Piles/Pilas	1 x 3LR12 7,4,5 V
Ersatzbirne / Spare Bulb / Ampoule de recharge / Bombilla de repuesta	PX13,5s / 3,6 V / 0,75 A
Zubehör / Accessories / Accessoires / Accesorios	Haltebügel / Retainer / Arrêtir / Apoyo la percha
2 Jahre Garantie ausgenommen Glühbirne / 2 Years Guarantee except illuminant / 2 Ans Garantie sauf ampoule / 2 Anos Garantia sin bombilla	



94 g



Les équipements électriques ou électroniques et les piles contiennent des substances nuisibles à la santé et à l'environnement. Ceux-ci ne doivent pas être jetés avec vos déchets ménagers mais dans des dépôts spécifiques



Mellert SLT GmbH & Co. KG · Langenmorgen 2 · D-75015 Bretten/Germany

Tel. +49 (0)7252 / 505 - 0 · Fax +49 (0)7252 / 505 -10 · www.mellert-slt.com