


- D** Bedienungsanleitung
- GB** Instruction manual
- F** Mode d'emploi
- E** Manual de instrucciones

**MASTERLED®**

**Technische Details / Technical Details /  
Détails Techniques / Detalles Técnicos:**

	TL 268	TL 269 =>	
Leuchtwerte / Range / Portée / Distancia de la luz	100 m	100 m	Schaltmöglichkeiten: high = 100 % Licht, middle = 75 % Licht, low = 50% Licht, veränderbarer Blinkmodus, Schalter mit Blinklicht: Find in the dark / Switch modes: high = 100% light, middle = 75% light, low = 50% light, adjustable flash mode, Switch with flashing light to find in the dark / Commandes possibles: high = 100% de lumière, middle = 75% de lumière, low = 50% de lumière, Mode intermittent modifiable, Interrupteur avec lumière clignotante: Find in the dark
Leuchtdauer / Burn time / Autonomie / Tiempo de duración	150 h + (9 x LED) 400 h + (3 x LED)	100 - 600 h	
Leuchtmittel / Bulb / Ampoule / Bombilla	LED weiß / LED white / LED blanche / LED blanco		
Lichtstärke / Brightness / Puissance lumineuse / Fuerza de la luz	9 x 9.200 mcd	9 x 8.000 mcd	
Batterie/Batteries/Piles/Pilas	3 x Baby C 1,5 V		
Lebensdauer / Life cycle / Durée / de vie / Ciclo de vida	> 20.000 h		
wasserdicht bis 1 m / waterproof to 1 m / étanche jusqu'à 1 m / resistente al agua 1 m (IP67)			
<b>2 Jahre Garantie / 2 Years Guarantee / 2 Ans Garantie / 2 Anos Garantia</b>			



Les équipements électriques ou électroniques et les piles contiennent des substances nuisibles à la santé et à l'environnement. Ceux-ci ne doivent pas être jetés avec vos déchets ménagers mais dans des décharges spécifiques



**Licht Emittierende Diode Klasse 1**  
**Light emitting diode class 1**  
**Diode électroluminescente classe 1**  
**Emisor de luz de diodo clase 1**

**Mellert SLT GmbH & Co. KG · Langenmorgen 2 · D-75015 Bretten / Germany**
**Tel. +49 (0)7252 / 505 - 0 · Fax +49 (0)7252 / 505 -10 · www.mellert-slt.com**