

85.590.-946.00

MELLERT SLT®

- D** Bedienungsanleitung
- GB** Instruction manual
- F** Mode d'emploi
- E** Manual de instrucciones

MASTERLED®



**Technische Details / Technical Details /
Détails Techniques / Detalles Técnicos:**



	TL 362 1W	TL 362 G 1W
Leuchtweite / Range / Portée / Distancia de la luz	75 m	75 m
Leuchtdauer / Burn time / Autonomie / Tiempo de duracion	< 50 h	< 50 h
Leuchtmittel / Bulb / Ampoule / Bombilla	1 x LED 3W	
Lichtstärke / Brightness / Puissance lumineuse / Fuerza de la luz	50 Lumen	
Batterie/Batteries/Piles/Pilas	3 x Mignon AA 1,5 V	
wasserdicht bis 1 m / waterproof to 1 m / étanche jusqu'à 1 m / resistente al agua 1 m (IP67)		
2 Jahre Garantie / 2 Years Guarantee / 2 Ans Garantie / 2 Anos Garantia		



Les équipements électriques ou électroniques et les piles contiennent des substances nuisibles à la santé et à l'environnement. Ceux-ci ne doivent pas être jetés avec vos déchets ménagers mais dans des dépôts spécifiques



Mellert SLT GmbH & Co. KG · Langenmorgen 2 · D-75015 Bretten/Germany

Tel. +49 (0)7252 / 505 - 0 · Fax +49 (0)7252 / 505 -10 · www.mellert-slt.com