

- D** Bedienungsanleitung
- GB** Instruction manual
- F** Mode d'emploi
- E** Manual de instrucciones

MASTERHPL
**Technische Details / Technical Details /
Détails Techniques / Detalles Técnicos:**

	TL 365	TL 366	TL 367
Leuchtwerte / Range / Portée / Distancia de la luz	75 m	100 m	125 m
Leuchtdauer / Burn time / Autonomie / Tiempo de duracion	25 h	5,5 h	2,5 h
Leuchtmittel / Bulb / Ampoule / Bombilla	1 x LED - 0,5 W	1 x LED - 1 W	1 x LED - 3 W
Lichtstärke / Brightness / Puissance lumineuse / Fuerza de la luz	15 lm	40 lm	75 lm
Batterie/Batteries/Piles/Pilas	2 x Mignon AA 1,5 V - Akkus verwendbar / rechargeable Batteries useable / Accumulateur utilisable / se puede pack de baterias utilizable		
spritzwassergeschützt gemäß IP64 / water resistant to IP64 / Protection contre les éclaboussures conform IP64 / protegido contra el agua conforme IP64			
2 Jahre Garantie / 2 Years Guarantee / 2 Ans Garantie / 2 Anos Garantia			



Les équipements électriques ou électroniques et les piles contiennent des substances nuisibles à la santé et à l'environnement. Ceux-ci ne doivent pas être jetés avec vos déchets ménagers mais dans des dépôts spécifiques



Licht Emittierende Diode Klasse 1
Light emitting diode class 1
Diode électroluminescente classe 1
Emisor de luz de diodo clase 1

Mellert SLT GmbH & Co. KG · Langenmorgen 2 · D-75015 Bretten / Germany
Tel. +49 (0)7252 / 505 - 0 · Fax +49 (0)7252 / 505 -10 · www.mellert-slt.com