







- D** Bedienungsanleitung
- GB** Instruction manual
- F** Mode d'emploi
- E** Manual de instrucciones

## Dynamo-Lite TL 405



### Technische Details / Technical Details / Détails Techniques / Detalles técnicos:

Leuchtweite / Range / Portée Distancia haz de luz	10 m 		
Leuchtmittel / Illuminant / Ampoule / Bombilla	LED 10 mm 15.000 mcd > 20.000 h		
Akku / Accu / Accumulateur / Pack de baterias	NiMH 4,8 V - 120 mAh		
Ladekosten / Charging costs / Frais de charge / costes adicionales	0,00 €		
	30 sec.	1 min.	3 min.
	3 min.	7 min.	18 min.
Zubehör / Accessories / Accessoires / Accesorios	Trageschleife / Carrying loop / Dragonne / funda para el transporte		
Garantie / Guarantee / Garantie / Garantía	2 Jahre / 2 Years / 2 Ans / 2 Anos		



Les équipements électriques ou électroniques et les piles contiennent des substances nuisibles à la santé et à l'environnement. Ceux-ci ne doivent pas être jetés avec vos déchets ménagers mais dans des dépôts spécifiques



Licht Emittierende Diode Klasse 1  
Light emitting diode class 1  
Diode électroluminescente classe 1  
Emisor de luz de diodo clase 1

Mellert SLT GmbH & Co. KG · Langenmorgen 2 · D-75015 Bretten / Germany

Tel. +49 (0)7252 / 505 - 0 · Fax +49 (0)7252 / 505 -10 · [www.mellert-slt.com](http://www.mellert-slt.com)