


- D** Bedienungsanleitung
- GB** Instruction manual
- F** Mode d'emploi
- E** Manual de instrucciones

**Dynamo-Lite
TL 408**

**Technische Details / Technical Details /
Détails Techniques / Detalles técnicos:**

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Leuchtwerte / Range / Portée / Distancia de la luz | 10 - 15 m | |
| Leuchtmittel / Illuminant / Ampoule / Bombilla | 5 x LED 10.000 mod 50.000 h | |
| Akku / Accu / Accumulateur / Pack de baterias | NiMH 3,6 V - 120 mAh | |
| Aufladen / Charging / Charger / Cargar | Kurbeln / Crank / Actionner / Girar | USB |
| Ladezeit / Charging time / Temps de charge / Periodo de cargar | 1 min. | 5 h |
| Leuchtdauer / Burn time / Autonomie / Tiempo de duracion | 10 min (5 LED) 15 min (2 LED) | 1,5 h (5 LED) 2 h (2 LED) |
| Zubehör / Accessories / Accessoires / Accesorios | - USB-Nokia Ladekabel / USB-Nokia charging cord / USB-Nokia cordon de recharge / USB-Nokia cable de cargar - Kompass / Compass / Compas / Brújula - Alarmfunktion / Alarm operation / Avertisseur action / Alarma función | |
| Garantie / Guarantee / Garantie / Garantia | 2 Jahre / 2 Years / 2 Ans / 2 Anos | |



Les équipements électriques ou électroniques et les piles contiennent des substances nuisibles à la santé et à l'environnement. Ceux-ci ne doivent pas être jetés avec vos déchets ménagers mais dans des dépôts spécifiques

