



F A R B V A R I A N T E N



ART.-NR. 114.02 | P

easy

Der Bestseller: In 4 Farben und 3 Innenausstattungen lieferbar! Stellen Sie sich Ihren Wunschkoffer zusammen.

- Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material
- robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- 2 abschließbare Kippschlösser sowie 1 B&W PROFIcone-Zahlenschloss
- Griff mit Rückholfeder
- Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter
- Dokumentenfach im A4-Format
- Bodenschale variabel
- In 4 Farben und 3 Innenausstattungen lieferbar

- case shells made of dentproof ABS material
- robust aluminium frame with protection for the sharp edges
- two lockable cliplocks plus one B&W PROFIcone combination lock
- handle with return spring
- comfortable lid holder and hinge cover
- document partition in the lid (A4 format)
- variable floor shell
- available in four colours and three interior trims

easy pockets

- herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 22 Tool Pockets auf Vorder- und Rückseite
- herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Tool Pockets
- removable tool board in the lid with 22 tool pockets on the front and the back
- removable cover board for the floor shell with 15 tool pockets

INNENMAßE

INTERIOR MEASUREMENTS

455 X 345 X 160 MM

GEWICHT

WEIGHT

4,0 KG

VOLUMEN

VOLUME

26,0 L

MAX. ZULADUNG

MAX. LOADING CAPACITY

25 KG

ART.-NR. 114.02

114.02/P = POCKETS

114.02/L = LOOPS

114.02/M = MODUL