


Produktbeschreibung

Querverweise
Technische Daten
Achtung

Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe Beipackzettel

Lieferfarbe

RAL 9005 schwarz

Material

Körper: Spezial Polyamid Dichtung: Spezial Elastomer

Prüfungen

DIN EN 50014 DIN EN 50019

Schutzart

IP 64

Temperaturbereich

-20°C bis +80°C

Artikelliste

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Klemmbereich ØF mm	PG-Größe	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm	SW mm	Stück / VPE
SKINTOP® K-M ATEX							
54115200	K-M 12 ATEX	3-5,5	12 x 1,5	26,5 - 30	8	15	50
54115210	K-M 16 ATEX	7-9	16 x 1,5	29 - 34	8	19	50
54115220	K-M 20 ATEX	7-13	20 x 1,5	34 - 37	9	25	50
54115230	K-M 25 ATEX	11-17	25 x 1,5	35 - 40	10	30	25
54115240	K-M 32 ATEX	12-21	32 x 1,5	39 - 47	10	36	25



54115250	K-M 40 ATEX	19-28	40 x 1,5	43 - 52	10	46	10
54115260	K-M 50 ATEX	27-35	50 x 1,5	54 - 62	12	55	5
54115270	K-M 63 ATEX	36-45	63 x 1,5	59 - 71	12	66	5