

Neu 2010.


Verfügbar:
ab 01.02.2010

- POS-Material:
- Produktsteckbrief
 - POS-Schild

wiha
Premium Werkzeuge



Wiha Universal-Stiftschlüsselhalter.



369 ... Sechskant-Kugelkopf
Stiftschlüsselsätze im Halter.
Mattverchromt bzw. manganphosphatiert.

Best.-Nr.	Serie		€ / St.
01416 2	369 H7		5 17,90
●	369	1,5 2 2,5 3 4 5 6	
03723 9	SB 369 H7		5 18,90
03879 3	369 H9B		5 18,90
●	369B	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	
03992 9	369 H9B		5 19,90
03878 6	369 H7B		5 14,50
●	369B	1,5 2 2,5 3 4 5 6	
03991 2	SB 369 H7B		5 15,50
01420 9	369 HZ8		5 21,90
●	369 Zoll	5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16	
02939 5	SB 369 HZ8		5 22,90



366... TORX®-Stiftschlüsselsätze im Halter.
Manganphosphatiert.

34736 9	366 H8		5 26,90
●	366	T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	
34737 6	SB 366 H8		5 27,90
34738 3	366 H7		5 19,90
●	366	c	
34739 0	SB 366 H7		5 20,90
32394 3	366BE H8		5 28,90
●	366BE	T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	
32395 0	SB 366BE H8		5 29,90
34740 6	366R H8		5 33,90
●	366R	T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	
34741 3	SB 366R H8		5 34,90
33753 7	366R HM7		5 27,90
●	366R	T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20	
33754 4	SB 366R HM7		5 28,50



Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7
D-78136 Schonach/Germany
Tel. + 49 7722 959-0
Fax. + 49 7722 959-159
info@wiha.com
www.wiha.com



Wiha Universal-Stiftschlüsselhalter.

- Fester Anschlagpunkt zur Fixierung der Stiftschlüssel
- Kurze Wege für eine schnelle Entnahme und Rückführung der Stiftschlüssel
- Innovative Klemmung sorgt für perfekten Sitz im Halter
- Kompaktes Format spart Platz in der Werkbank und im Werkzeugkasten
- Aufhängemöglichkeit ermöglicht eine platzsparende Positionierung des Halters in der Werkzeugwand



350/1/2 ... Sechskant-Stiftschlüsselsätze im Halter.
Glanzvernickelt bzw. manganphosphatiert.

Best.-Nr.	Serie		€ / St.
01220 5	352 H7		5 7,80
●	352	1,5 2 2,5 3 4 5 6	
06386 3	352 H9B		5 11,90
●	352B	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	
06384 9	352 H7B		5 7,40
●	352B	1,5 2 2,5 3 4 5 6	
06382 5	352 HM5B		10 5,90
●	352B	0,7 0,9 1,3 1,5 2	
01172 7	351 H7		10 5,10
●	351	1,5 2 2,5 3 4 5 6	
06379 5	350 H9		10 6,90
●	350	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	
06378 8	350 H7		10 4,90
●	350	1,5 2 2,5 3 4 5 6	
01176 5	351 HZ8		10 7,60
●	351 Zoll	5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16	
371RIP ...	TORX PLUS®-Stiftschlüsselsätze im Halter. Manganphosphatiert. Mit MagicSpring®.		
03742 0	371RIP H8		5 39,90
●	371R	IP9 IP10 IP15 IP20 IP25 IP27 IP30 IP40	
29208 9	371RIP HM7		5 29,90
●	3671R	IP6 IP7 IP8 IP9 IP10 IP15 IP20	

