

**HB.32, HB-K.32 Gehäuse/Housings**




**Baugröße/Size 10**

Pulverbeschichtet, silbergrau  
 K = korrosionsgeschützt, schwarz

*Powder-coated, silver-grey*  
*K = corrosion-resistant, black*

**Verschlussbügel am Unterteil/Locking clip at housing bottom**

**IP 65**

Bezeichnung Description	Metr.	PG	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.
<p><b>Steckergehäuse:</b> Kabeleingang seitlich, Standard Bauform  <i>Hood: Side entry, Standard construction</i></p> 	M40	29	HB.32.STS.1.29.G HB.32.STS.1.M40.G  <b>Mit Korrosionsschutz</b> <i>With corrosion protection</i>	1-1102348-6 0-1106477-4
<p><b>Steckergehäuse:</b> Kabeleingang oben, Standard Bauform  <i>Hood: Top entry, Standard construction</i></p> 	M40	29	HB.32.STO.1.29.G HB.32.STO.1.M40.G  <b>Mit Korrosionsschutz</b> <i>With corrosion protection</i>	1-1102351-6 0-1106477-1
<p><b>Anbaugeschäuse:</b> Kabeleingang unten, Standard Bauform  <i>Surface mounted housing: Bottom entry, Standard construction</i></p>  <p style="text-align: center;">Montageausschnitt/Panel cut-out</p>	M40	29	HB.32.AG-VS  <b>Mit Korrosionsschutz</b> <i>With corrosion protection</i>	1-1102352-1  HB-K.32.AG-VS 2-1102352-1

**Passende Kabelverschraubungen Seite 173/Suitable Cable fittings page 173**