



Ref. DY91425

Formule base aqueuse

BRITE-MARK H2O

MARQUEUR A VALVE DE PEINTURE

PAINT MARKER

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES



Les stylos marqueurs à valve de peinture DYKEM® BRITE-MARK H2O contiennent une peinture à en phase aqueuse sans xylène permettant un marquage précis et visible sur pratiquement tous les supports. Ils sont dotés d'une pointe arrondie dont le système à valve empêche le contenu de sécher même une fois le bouchon enlevé. Les DYKEM® BRITE-MARK H2O peuvent être utilisés pour de multiples applications sur diverses surfaces. Le marquage réalisé sèche rapidement et conservera définitivement éclat et lisibilité, y compris dans des conditions climatiques extrêmes.



- Permet des marquages précis et lumineux en intérieur / extérieur sur n'importe quelle surface comprenant le métal, le bois, le plastique, le cuir, le caoutchouc, le vinyle, le ciment, etc.
- Très agréable du point de vue ergonomique, le marqueur BRITE-MARK permet d'écrire sous tous les angles et même tête en haut (à l'envers ou au plafond)
- Riche en pigments, excellente visibilité et grand pouvoir couvrant
- Pas de gaspillage : la peinture contenue dans le BRITE-MARK H2O s'utilise entièrement
- Pointe d'épaisseur moyenne. Largeur du trait : 3 mm
- Temps de Séchage : 45 à 60 secondes

2. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

- Secouer le DYKEM® BRITE-MARK H2O de manière à fluidifier l'amalgame de pigment et continuer l'agitation durant 20 secondes.
- Déboucher le DYKEM® BRITE-MARK H2O et effectuer le marquage en appuyant la mine sur le support. Renouveler l'opération si nécessaire.
- Reboucher le DYKEM® BRITE-MARK H2O avant de le stocker.
- En cas de bouchage / blocage, nettoyer le diffuseur à l'eau.

3. PRECAUTIONS D'EMPLOI



Consulter la fiche de données de sécurité. Ce produit n'est pas considéré comme dangereux et ne contient pas de composants dangereux. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Conserver hors de portée des enfants.

4. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Référence	Couleur
DY91603	Bleu
DY91426	Noir
DY91425	Blanc
DY91427	Jaune
DY91604	Orange
DY91428	Rouge
DY91602	Vert
DY91815	Violet
DY91812	Rose

- 12 marqueurs / boîte.
- Disponible en 9 couleurs.
- Volume de produit contenu : 12 ml.
- Stocker à plat, à l'abri de l'humidité et sous abri à une température supérieure à 5°C.
- Ne pas exposer à une température élevée. Durée de vie : 2 ans

FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

Cette fiche technique a été établie le 02/12/08 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

Les Fiches Techniques & Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : <http://www.itwpc.com>

ITW Spraytec – 5 bis rue Retrou - 92600 ASNIÈRES SUR SEINE - ☎ 01.40.80.32.32 - Fax 01.40.80.32.30