


## Multiaadapter



### RE470-05

- Epoxyd FR4 1,50 mm, zweiseitig 35 µm CU (durchkontaktiert)
- zwei Komponentenseiten mit einer absolut planen chem. Au-Oberfläche
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Adaptionplatine für QFP 144, 176 (0,50 mm) und QFP 184 (0,40 mm)
- Größe 58,50 x 58,50 mm