

Lieferanten-Merkblatt Artikel-Stammdatenblatt

Produkt Daten:

Name des Produktes: Digitale Wochenzeitschaltuhr

Artikelnummer Lieferant: 1506550

EK netto:

Beschreibung des Produktes:

Digitale Wochenzeitschaltuhr für den 7-Tage-Turnus 10 Ein-/Ausschaltzeiten programmierbar. Zufallsschaltung für die Urlaubszeit. 12- oder 24-Stunden-Modus wählbar. LCD-Display mit Sekundenanzeige. Steckdose mit Kinderschutz. Folgende Betriebsmodi werden unterschieden:

AUTO = Automatischer Programmbetrieb

ON = Dauerbetrieb EIN

OFF = Dauerbetrieb OFF

Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz

Schaltspannung: 230 V / 16 A

Schaltleistung: 3500 Watt

Umgebungstemperatur: -10 bis 40°C

Zeitabweichung: +/- 1 Minute/Monat Kleinste Schaltzeit: 1 Minute

Akku: NiMH 1,2 V > 100 h

Logistische Daten:

Inhalt im Karton: 1 Stück

EAN: 4007123591022

Inhalt Verpackungseinheit: 6 Stück

EAN: 4007123574780

Inhalt Umkarton: 24 Stück

EAN: 4007123574797

Maße und Gewichte:

Produkt: 8,5x6,0x12,5 cm

Gewicht: 181 g

Inkl. Verpackung: 10,0x6,5x13,5 cm

Gewicht: 216g

Zolltarifnummer: 91070000

Ursprungsland: China

