


A

Präzisionsbuchsenleisten in SMD-Technik
Für □ 0,635 mm und Ø bis 0,85 mm

Art. Nr.
Maße [mm]

A

B

C

BL 15 SMD 043...

4,30

5,00


2,50

BL 15 SMD 089...

8,90

9,50

4,80

bitte angeben:
**... Polzahl
einreihig 4-20**
... Verpackungsform (Option)
SM = Stangenmagazin
B SM = Bestückungshilfe und Stangenmagazin

Art. Nr.
Maße [mm]

A

B

C

BL 16 SMD 067 ...

6,70

7,50

2,50

BL 16 SMD 113 ...

11,30

12,00

4,80

bitte angeben:
**... Polzahl
zweireihig 4-40**
... Verpackungsform (Option)
SM = Stangenmagazin
B SM = Bestückungshilfe und Stangenmagazin
... Positionierung
PS = Positionierstifte (2 Stück/Leiste ab 6 polig)

I

Kontakthülse: verzinnt

Kontaktfeder: vergoldet

Keine Kapillarwirkung beim Löten durch geschützten Innenkontakt.

Trennbar! Jede gewünschte Polzahl kann geliefert werden.

K

L

M

N

G 41
Buchsenleisten 1,27 SMD → G 65
Buchsenleisten 2,00 SMD → G 58
Buchsenleisten 2,54 Einpreß → G 48
Buchsenl. 2,54 Löt, durchsteckbar → G 28
Technische Daten → G 72 - 76
Stiftleisten 2,54 Löt → G 8
Stiftleisten 2,54 SMD → G 36 - 40