

## Garant® Kabeltrommeln / Garant® Cable Reels



### Garant® IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich.
- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- RN- und XYMM-Kabel sind geprüft für die erschwerten Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.

### Garant® IP 44

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use, trade, industry and on sites.
- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.
- RN and XYMM cables are tested to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 21835 0	054640	1	25 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	240 mm
1 20838 0	021581	1	40 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	290 mm
1 20844 0	141340	1	25 m	H07RN-F 3G2,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	290 mm
1 23312 0	054800	1	40 m	H07RN-F 3G2,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	320 mm
1 21837 0	081271	1	25 m	XYMM 3G1,5	Baustelle / Building site	Orange / Orange	240 mm
1 20847 0	081264	1	40 m	XYMM 3G1,5	Baustelle / Building site	Orange / Orange	290 mm

Design geschützt. / Design protected.



### Garant®

- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Für den kurzfristigen Einsatz im Freien (je nach Ausführung).

### Garant®

- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.
- For short-term use outdoors (according to model).

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø	Für den kurzfristigen Einsatz im Freien For short-term use outdoors
1 20801 0	005307	1		leer / without cable			290 mm	
1 21805 0	007356	1	25 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black	240 mm	
1 20830 0	141920	1	40 m	H05VV-F 3G2,5	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black	290 mm	
1 20806 0	005345	1	50 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black	290 mm	
1 21702 0	016969	1	20 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Schwarz / Black	240 mm	X
1 20802 0	005314	1	25 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Schwarz / Black	290 mm	X
1 20823 0	012022	1	50 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Schwarz / Black	290 mm	X
1 20834 0	141333	1	40 m	H05RR-F 3G2,5	Gummi / Rubber	Schwarz / Black	290 mm	X

Design geschützt. / Design protected.

Multi-way Extensions  
Surge/Overvoltage Protection  
Power Distribution  
Lighting  
Home Security & Safety  
Home, Workshop, DIY  
Ladders and Trestles