


## Arbeitsplatz-Universalleuchte




**SN 136**

Anschlusswerte	230 V; 50 Hz
Bestückung	1 x Kompakt-Leuchtstofflampe TC-L 36 W neutralweiss 4000 K
Betriebsgerät	KVG
Netzanschlussleitung	ca. 1.5 m; Schukostecker
Leuchtengehäuse	
Material	Kunststoff
Leuchtengestänge	
Material	Stahlrohr
Oberfläche	lackiert
Gewicht (netto)	ca. 3,7 kg
Befestigung	Anschraubflansch Tischfuß (Zubehör) Tischklemme (Zubehör) Wandwinkel (Zubehör)
Technik	schaltbar
Bedienung	Schalter
Entblendung	verspiegeltes Parabolraster
Gelenkentlastung	Feder
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	lichtgrau
Gestängefarbe	lichtgrau
Artikel Nr.	111011000



E<sub>min</sub>: 217 lx  
E<sub>m</sub>: 933 lx  
E<sub>max</sub>: 2010 lx



Messbedingungen: d=50cm

