



## Maschinen-LED-Leuchte



**SPOT LED 003 - MCTFL 3 N**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anschlusswerte       | 100-240 V; 50/60 Hz   |
| Bestückung           | 3 x Power-LED   |
| Betriebsgerät        | Elektronischer Steckertransformator   |
| Netzanschlussleitung | ca. 3.0 m; Euro-/Amerikastecker (N1-15P)  |
| Leuchtengehäuse      |   |
| Material             | Aluminium   |
| Oberfläche           | eloxiert  |
| Leuchtengestänge     |   |
| Material             | Metallschlauch  |
| Gewicht (netto)      | ca. 1,6 kg  |
| Befestigung          | Anschraubflansch (Sockel) Magnetfuß (Zubehör)<br>Tischklemme (Zubehör) Wandwinkel (Zubehör) |
| Technik              | schaltbar   |
| Bedienung            | Schalter  |
| Lampenabdeckung      | Glasblende  |
| Gelenkentlastung     | Friktion  |
| Schutzart            | IP 40 (65)  |
| Schutzklasse         | II  |
| Gehäusefarbe         | schwarz   |
| Gestängefarbe        | tiefschwarz   |
| Besonderheiten       | Spot mit 10°-Abstrahlwinkel,  |
| Artikel Nr.          | 112462007   |

Emin: 164 lx  
 Em: 3056 lx  
 Emax: 19959 lx



Messbedingungen: d=50cm

