



Maschinen-LED-Leuchte



SPOT LED 003 - MCXFL 3 S

Anschlusswerte	24 V; AC/DC
Bestückung	3 x Power-LED
Betriebsgerät	ohne
Netzanschlussleitung	ca. 3.0 m; mit freien Litzenenden
Leuchtengehäuse	
Material	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Gewicht (netto)	ca. 0,7 kg
Befestigung	Anschraubflansch (Sockel) Magnetfuß (Zubehör) Tischklemme (Zubehör) Wandwinkel (Zubehör)
Technik	schaltbar
Bedienung	ohne Schalter
Lampenabdeckung	Glasblende
Gelenkentlastung	Friktion
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III
Gehäusefarbe	schwarz
Besonderheiten	Spot mit 10°-Abstrahlwinkel,
Artikel Nr.	112459004

Emin: 164 lx
 Em: 3056 lx
 Emax: 19959 lx



Messbedingungen: d=50cm

