


Mit Reflektor/With reflector

| OSRAM Bestellbezeichnung / OSRAM order code | ANSI code | LIF code | Spannung / voltage | Leistung / power | Socket / base | Reflektor / reflector | Beschichtung / coating | Mittlere Lebensdauer / average life | Philips | GE product code | Ushio |
|--|-----------|----------|-----------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--|------------|-----------------|-----------------|
| 64255 | | | 8V | 20 W | GZX4 | MR11, 35 mm | weiß/white | 50 h | | | |
| 64605 | | | 8V | 50 W | GZ4 | MR11, 35 mm | weiß/white | 25 h | | | |
| 64607 | EFM | A1/229 | 8V | 50 W | GZ6,35 | MR16, 51 mm | aluminium | 50 h | 6847 FO | 21276 | JCR8V-50W |
| 93609 | ENL | | 12V | 50 W | GX5,3 | MR16, 51 mm | weiß/white | 3000 h | | 25475 | ENL12V-50W |
| 64613 | | | 12V | 75 W | G5,3-4,8 | MR11, 35 mm | blau/blue | 25 h | 14513 blue | | |
| 64615 HLX | EFN | A1/230 | 12V | 75 W | GZ6,35 | MR16, 51 mm | weiß/white | 50 h | 6853 | 21277 | JCR12V-75W |
| 64617 | | | 12V | 75 W | G5,3-4,8 | MR11, 35 mm | weiß/white | 25 h | 13865 | | |
| 64617 S | | | 12V | 75 W | G5,3-4,8 | MR11, 35 mm | weiß/white | 25 h | 13865 | | |
| 64624 | | A1/51 | 12V | 100 W | G5,3-4,8 | MR11, 35 mm | weiß/white | 25 h | 12037 | | |
| 64627 HLX | EFP | A1/231 | 12V | 100 W | GZ6,35 | MR16, 51 mm | weiß/white | 50 h | 6834 | 21278 | |
| 64629 | EFP-6 | | 12V | 100 W | GZ6,35 | MR16, 51 mm | weiß/white | 600 h | | | |
| 64637 | | A1/271 | 12V | 100 W | GZ6,35 | MR16, 51 mm | weiß/white | 1500 h | | | |
| 64608 | EPZ | | 13,8V | 50 W | GX5,3 | MR16, 51 mm | weiß/white | 1000 h | 13189 | 43948 | EPZ13.8V-50W |
| 64618 | DED | | 13,8V | 85 W | GX5,3 | MR16, 51 mm | weiß/white | 1000 h | 13194 | 43950 | JCR13.8V-85W |
| 64619 | EPX | | 14,5V | 90 W | GX5,3 | MR16, 51 mm | weiß/white | 500 h | 13186 | 42614 | JCR14.5V-90W |
| 64620 | EFR-5 | | 15V | 150 W | GZ6,35 | MR16, 51 mm | weiß/white | 500 h | | | |
| 64634 HLX | EFR | A1/232 | 15V | 150 W | GZ6,35 | MR16, 51 mm | weiß/white | 50 h | 6423 | 21279 | |
| 64635 HLX ¹⁾ | | | 15V | 150 W | GZ6,35 | MR16, 51 mm | gold | 50 h | | | |
| 93631 | DNF | | 21V | 150 W | GX7,9 | MR18, 58 mm | weiß/white | 25 h | 14529 | 39742 | |
| 93637 | EJV | | 21V | 150 W | GX5,3 | MR16, 51 mm | weiß/white | 40 h | 5995/EJV | 32831 | JCR12V-150W |
| 93638 | EKE | | 21V | 150 W | GX5,3 | MR16, 51 mm | weiß/white | 200 h | 13629 | 35200 | JCR12V-150W |
| 64653 HLX | ELC | A1/259 | 24V | 250 W | GX5,3 | MR16, 51 mm | weiß/white | 50 h | 13163 | 37462 | JCR24V-250W |
| 93653 | ELC-3 | | 24V | 250 W | GX5,3 | MR16, 51 mm | weiß/white | 300 h | 13163/3H | 15377 ELC/500 | |
| 64659 | ELC-10 | | 24V | 250 W | GX5,3 | MR16, 51 mm | weiß/white | 1000 h | | | JCR24V-250W 10H |
| 93505 | EVW | | 82V | 150 W | GY5,3 | MR16, 51 mm | weiß/white | 50 h | 13830 | 11110 | JCR82V-150W |
| 93510 | EXY | | 82V | 250 W | GX5,3 | MR13, 42 mm | weiß/white | 200 h | 13632 | 12097 | |
| 93515 | EXR | | 82V | 300 W | GX5,3 | MR13, 42 mm | weiß/white | 35 h | 14502 | 12092 | |
| 93520 | FHS | | 82V | 300 W | GX5,3 | MR13, 42 mm | weiß/white | 70 h | 13634 | 47614 | |
| 93525 | ENX | | 82V | 360 W | GY5,3 | MR16, 51 mm | weiß/white | 75 h | 13824 | 41705 | JCR82V-360W |
| 93506 | ENH | | 120V | 250 W | GY5,3 | MR16, 51 mm | weiß/white | 175 h | 13095 | 38686 | JCR120V-250W |
| 93518 | ELH | | 120V | 300 W | GY5,3 | MR16, 51 mm | weiß/white | 35 h | 13096 | 38476 | JCR120V-300W |

www.osram.com



Halogen lamps

Halogenlampen, Nieder- und Mittelvolt für Effektl-
licht, technische und medizinische Anwendungen

Halogen lamps, low and medium voltage for enter-
tainment, technical and medical applications

SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT

OSRAM 

Ohne Reflektor/Without reflector

| OSRAM Bestellbezeichnung / OSRAM order code | ANSI code | LIF code | Spannung / voltage | Leistung / power | Socket / base | Mittlere Lebensdauer / average life | Philips | GE product code | Ushio |
|--|-----------|----------|--------------------|------------------|---------------|--|----------|-----------------|--------------|
| 64222 ²⁾ | | | 6V | 10W | PG22 | 300h | | | |
| 64223 | | M/43 | 6V | 10W | G4 | 300h | 5972 | | |
| 64225 | FHD/ESA | M/29 | 6V | 10W | G4 | 100h | 7387 | 34720 | JC6V-10W |
| 64250 HLX | ESB | M/30 | 6V | 20W | G4 | 100h | 7388 | 34718 | JC6V-20W |
| 64251 HLX ²⁾ | | | 6V | 20W | PG22 | 100h | | | |
| 64265 HLX | | | 6V | 30W | G4 | 100h | 5761 | | |
| 64275 ²⁾ | | M/137 | 6V | 35W | G4 | 50h | | | |
| 64258 | | | 12V | 20W | G4 | 2000h | 14546 | 34715 | |
| 64258A | | | 12V | 20W | G4 | 2000h | 14546 | 34715 | |
| 64260 ²⁾ | | M/185 | 12V | 30W | PG22 | 50h | | | |
| 64261 ²⁾ | | M/130 | 12V | 30W | G6,35 | 50h | | | |
| 64602 | | M/134 | 12V | 50W | G6,35 | 1100h | | 12713 | |
| 64609 HLX | | | 12V | 50W | PG22 | 50h | | | |
| 64610 HLX | BRL | A1/220 | 12V | 50W | G6,35 | 50h | 7027 | 18234 | JC12V-50W |
| 64611 HLX ²⁾ | | | 12V | 50W | G6,35 | 100h | | | |
| 62138 HLX ²⁾ | | | 12V | 100W | G6,35 | 50h | | | |
| 64621 HLX ²⁾ | | | 12V | 100W | PG22 | 2000h | | | |
| 64623 HLX | EVA | M/28 | 12V | 100W | GY6,35 | 2000h | 7724 | 12718 | JC12V-100WB |
| 64625 HLX | FCR | A1/215 | 12V | 100W | GY6,35 | 50h | 7023 | 14876 | JC12V-100W |
| 64626 HLX | EHE | A1/45 | 12V | 100W | PG22 | 50h | 6839C | | |
| 64628 FDT | FDT | A1/261 | 12V | 100W | GY9,5 | 50h | 5973 | 35321 | JC12V-100WC1 |
| 64633 HLX | BRJ | A1/234 | 15V | 150W | G6,35 | 50h | 6550 | 18235 | JC15V-150W |
| 64291 XIR ²⁾ | | | 22,8V | 40W | G6,35 | 800h | | | |
| 64650 | | | 22,8V | 50W | G6,35 | 1300h | 12429 | | |
| 64668 XIR ²⁾ | | | 22,8V | 80W | G6,35 | 750h | | | |
| 64292 XIR ²⁾ | | | 22,8V | 150W | G6,35 | 600h | | | |
| 64638 HLX ²⁾ | | | 24V | 100W | G6,35 | 300h | | | |
| 64647 | | | 24V | 120W | G6,35 | 300h | | | |
| 64640 HLX | FCS | A1/216 | 24V | 150W | G6,35 | 50h | 7158 XHP | 13598 | JC24V-150W |
| 64641 HLX | | | 24V | 150W | G6,35 | 2000h | | | |
| 64642 HLX | FDV | M/184 | 24V | 150W | G6,35 | 300h | | | JC24V-150WC1 |
| 64643 | FDS | A1/262 | 24V | 150W | GY9,5 | 100h | 5974 | 37695 | |
| 64654 HLX ²⁾ | | | 24V | 250W | GY9,5 | 300h | | | |
| 64655 HLX | EHJ | A1/223 | 24V | 250W | G6,35 | 50h | 7748 XHP | 14874 | JC24V-250W |
| 64657 HLX | EVC | M/33 | 24V | 250W | G6,35 | 300h | 6958 | 34768 | |
| 64656 HLX | FNT | | 24V | 275W | G6,35 | 75h | 13700 | 18241 | |
| 64663 HLX | EVD | A1/239 | 36V | 400W | G6,35 | 50h | 7787 XHP | | JC36V-400WS |
| 64664 HLX | | A1/270 | 36V | 400W | G6,35 | 150h | 7787 | | JC36V-400WS5 |

Sie finden uns im Internet unter/Please see our website:
<http://www.osram.de> oder <http://www.osram.com>

¹⁾ Infrarotstrahler, Temperatur im Brennpunkt ca. 1300 °C/
 Infrared spotlight, temperature in the focal point approx. 1300 °C
²⁾ Exklusiv nur bei Osram / Osram exclusive type

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an/
 For further information please contact:

OSRAM GmbH

**Display/Optic Division,
 BU Entertainment**

Nonnendammallee 44
 13625 Berlin
 Germany

Tel.: +49 (0) 30 33 86 21 74
 Fax: +49 (0) 30 33 86 23 59

e-mail: entertainment-light@info.osram.com

Nur für den internen Gebrauch!/For internal use only!