

USB 2.0 Video Grabber

Di-Li 1081



Technische Daten:

Eingänge: S-Video (Mini-DIN)
Video (Cinch, gelb)
Audio Stereo (Cinch)
unterstützte Farbnormen: PAL, SECAM, NTSC
Auflösung; Bildrate
PAL, SECAM: max. 720 x 576; 25/s
NTSC: max. 720 x 480; 30/s
Aufzeichnungsformate: MPEG-1, MPEG-2, VCD, SVCD,
DVD, MWV
MPEG-4 (Auflösung 320 x 240)
Stromversorgung: 5 V /max. 350 mA
über USB-Schnittstelle

Technical Specifications:

Video input : One RCA composite, One S-Video.
Video system : NTSC, PAL and SECAM multi system support
Audio go through Sound card
Motion capture : AVI format from 160x120 to 720x576 resolution
MPG format from 320x240 to 720x576 resolution
Still image capture function support
Performance : Up to 25 fps at 720x576 for PAL, 30fps at 720x480 for
NTSC
MPEG bit rate adjustment from 192Kbps to 10000Kbps
Power Source : 5VDC,250mA(max) through USB port