

easyRack

CAMDENBOSS
ELECTRONICS & ENCLOSURES



EASYRACK

E Armarios 19" para el soporte mural de instalaciones de redes, telecomunicaciones y equipos electrónicos.

Diseñado según normas IEC 60 297-2, DIN 41944 partes 1 y 7, ANSI / EIA-310-D y UNE 20 539-2.

- Premontado en Flat-Pack. Montaje de estructura sin herramientas.
- 2 perfiles 19" de acero, espesor 1.5 mm, desplazables en profundidad.
- Fijación rápida con dos tornillos de 1/4 de vuelta.
- Puerta frontal de vidrio de seguridad, espesor 4 mm, con marco en perfil de aluminio. Sentido de apertura alternable en montaje y cierre por llave. Sin puerta posterior, excepto 18U en versión al suelo: en acero 1 mm, sentido apertura alternable en montaje, con cierre por llave.
- Laterales con tapas desmontables (excepto SOHO), con cierres rápidos de 1/4 de vuelta.
- Tapas sup./inf. con premezcanados para fijación de unidad de ventilación de 1 o 2 ventiladores. Incluye tapetas de plástico (sup./inf.) mecanizables para paso de cables.
- Plantilla de montaje a pared incluida (no incluye tornillos de montaje a pared).
- Pies de nivelación en 18U versión a suelo.
- Capacidad de carga recomendada: 40 Kg.

Acabados: Pintado epoxy gris grafito texturizado, cantoneras similar a RAL 5007.

Entrega: Premontado (Flat-pack) en caja de cartón con asa de plástico (excepto versiones SOHO y FRAME).



EASYRACK



EASYRACK 18U STAND



EASYRACK SOHO



EASYRACK FRAME



EN 19" wall mounted cabinets. For cabling, telecommunications, IT and industrial installations.

Designed in accordance with IEC60 297-2, DIN 41944 part 1 and 7, ANSI/EIA-310 and UNE 20 539-2.

- Delivered flat packed for ease of access to all installations. Also reduces associated logistic costs and offers greater protection during transit.
- Fast and efficient assembly without tools.
- 2x 19" mounting profiles. Variable depth, in 20mm increments. Numbered "U's" optional.
- Fast fixings 1/4 turn locks.
- New front door with aluminium frame. Tempered , smoked safety glass.
- No rear panel or door. 18U self-standing version includes rear door with key lock as standard.
- Easily removable side panels with 2x 1/4 turn locks. Except SOHO version.
- Newly designed top and base panels, with ventilated areas for installation of the new modular fan trays.
- New cable entry options for the top panels. With plastic blanking covers or optional brush strip fittings.
- Template for wall mounting, included.
- Levelling feet included with the 18U self-standing version.
- Distributed recommended load capacity: 40 Kg

Finishes: Graphite Grey epoxy paint and standard blue corners pieces similar to RAL 5007

Delivery: Flat packed with carrying handle. (Except SOHO and FRAME versions).


F Coffrets muraux 19", pour installations de câblage, Télécommunications, IT et installations industrielles. Conception selon les normes IEC 60 297-2, DIN 41944 part. 1 & 7, ANSI/EIA-310 et UNE 20 359-2.

- Livraison en emballage "Flat-pack" pour un accès facilité quelque soit le lieu de l'installation, réduisant de même les besoins et les coûts logistiques, tout en assurant également une meilleure protection lors du transport.
- Assemblage rapide et efficient sans outillage.
- 2x Profilés intérieurs 19". Profondeur variable par pas de 20 mm. Numération des "U" en option. Fixation rapide par boulons 1/4 de tour.
- Nouvelle porte avec cadre d'aluminium et verre de sécurité trempé, couleur fumé.
- Pas de panneau postérieur ou de porte. Seule la version 18U de sol en produit standard inclut une porte postérieure avec serrure.
- Panneaux latéraux facilement démontables par 2 boulons 1/4 de tour, à l'exception de la version SOHO.
- Nouveaux design de panneaux de toit avec zones d'aération prêtes pour le montage des nouvelles unités de ventilation modulaire.
- Nouvelles sorties de câblage en toit et base pour l'installation de panneaux passe-câbles à balai ou bien de panneaux pleins mécanisables.


Plan fourni pour le montage mural. Pieds de nivellement inclus dans la version 18U de sol. Capacité de charge distribuée recommandée: 40 Kg.

Finitions: peinture époxy gris graphite, couvercles de cornières standard en bleu similaire à RAL 5007.


Emballage: en "Flat pack". Avec poignée de transport (excepté FRAME).



Code	19"	U/HE	a	b	c	Puerta frontal Front door Porte frontale	Puerta posterior Rear door Porte arrière
32250406	*	6	580	421	384	*	
32250409	*	9	580	421	517	*	
32250606	*	6	580	621	384	*	
32250609	*	9	580	621	517	*	
32250512	*	12	580	521	651	*	
32250612	*	12	580	621	651	*	
32250515	*	15	580	521	784	*	
32250615	*	15	580	621	784	*	
32250618	*	18	580	621	917	*	
32252618	*	18	580	621	917	*	*



Code	19"	U/HE	a	b	c	Puerta frontal Front door Porte frontale	Puerta posterior Rear door Porte arrière
32251307		7	385	315	428	*	




Code	19"	U/HE	a	b	c	Puerta frontal Front door Porte frontale	Puerta posterior Rear door Porte arrière
32250106	*	6	559	316	378		


Embalaje Flat-pack en toda la gama.
Flat-pack for all the ranges
Livraison en Flat-pack pour toute la gamme.




EASYRACK
6, 9, 12, 15, 18U



EASYRACK 18U STAND
(CODE 32250618)



EASYRACK SOHO



EASYRACK FRAME

