



**Typ:** 1450, 1451

**Artikelbezeichnung:** Kaltgerätezuleitung, Cord Set  
SCHUKO-Stecker auf Kaltgerätesteckdose C13 (10A / 250V~ 70°)



**TYP Länge Farbe**

1450/2.5 sw  
1450/2.5 gr  
1451/2.5 sw  
1451/2.5 gr  
1451WL/2.5 sw

**EDV-Nr.**

01450.0000.02.025  
01450.0000.03.025  
01451.0000.02.025  
01451.0000.03.025  
01451.WL00.02.025

**EAN**

4000993214527  
4000993314524  
4000993000076  
4000993000083  
-

**Daten 1450, 1451**

Bemessung: 10A - 250V~

Polzahl: 2P+E

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: I

Seite1.Steckverbinder.Art.: SCHUKO-Stecker, abgewinkelt, CEE-7/VII, DIN 49441-R2 (Mittenschutzkontakt+Seitenschutzkontakt)

Seite1.Wiederanschliessbarkeit: nein (angespritzt)

Seite2.Steckverbinder.Art.: Kaltgeräte-Kupplung, gerade, IEC 60320-1 / EN 60320-1 Normblatt C13 10A 70°C

Seite2.Wiederanschliessbarkeit: nein (angespritzt)

Seite2.Leitungsrichtung: 1450-gerade, 1451-nach rechts gewinkelt, 1451WL –nach links gewinkelt (PE oben  )

Kabeltype: H05VV-F3G1.0

Länge: 2.5m

Farbe: schwarz (\*.02.\*) oder grau (\*.03.\*), siehe Typenliste

**Sicherheitsprüfung nach Norm:**

Seite\_1: DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2010-02

Seite\_2: EN 60320-1:2001 + A1:2007

**Konformität**

CE, RoHS, REACH, ENEC, VDE

siehe [www.apsa.de](http://www.apsa.de)