

Datenblatt für PMS SKS
Artikelnummer: 932794001


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 932 794-001
Beschreibung:	Prüfmittelset Standard, Set- Inhalt: 1 x Meßleitung MLN 50/1 schwarz, 1 x Meßleitung MLN 50/1 rot, 2 x Meßleitung MLN 100/1 schwarz, 2 x Meßleitung MLN 100/1 rot, 1 x Meßleitung MLN 200/1 schwarz, 1 x Meßleitung MLN 200/1 rot, 1 x Klemmprüfspitze KLEPS 30 schwarz, 1 x Klemmprüfspitze KLEPS 30 rot, 1 x Abgreifklemme AK 2 S schwarz, 1 x Abgreifklemme AK 2 S rot, 1 x PRUEF 2 schwarz, 1 x PRUEF 2 rot
Typ:	PMS SKS
System:	4 mm System
Bestellnummer:	932 794-001
Klemmbereich:	4 mm - 9,5 mm
Technische Daten	
Messkategorie:	CAT II
Norm:	
Kontaktart:	gefederter Stift, ungefederte Buchse
Leitungstyp:	LEH-XY
Leitungsspezifikation:	hochflexible Schlauchleitung
Litzenaufbau:	259 x 0,07
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Bemessungsstrom:	16 A
Leitungslänge:	50 cm, 100 cm, 200 cm
Leitungsquerschnitt:	1 mm ²
Leitungsmaterial:	PVC
Leitungsfarbe:	Jeder Artikel in rot und schwarz.
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Kontaktstift: Messing, Kontaktfeder: Kupfer-Beryll
Kontaktflächenmaterial:	vernickelt
Kontaktträgermaterial:	PA
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 V-2