

SINGLE | SMD 24 V 5050 IP20

- Hochwertiges flexibles LED Modul
- Helle und farbstabile Lichtperformance
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich
- Unkomplizierte Montage mittels rückseitigem 3M Klebeband


- High-quality flexible LED module
- Bright and colorstable lightperformance
- Ideal for indoor and outdoor light applications
- Easy to Install - 3M glue at the backside



Für Montage- und Sicherheitshinweise siehe www.ledxon.de/downloads / For assembly- and safety information see www.ledxon.com/downloads

Dimensions in mm

Betriebsspannung DC / Voltage	24 V (+ -5%)
max. Leistung pro Meter / Wattage per meter*	14.4 W / m
max. Leistung pro Segment / Wattage per segment*	1.44 W / Segment
LED Bauform / LED type	SMD 5050 3-Chip
LED Rastermaß / LED pitch	17 mm
LED pro Meter / LED per meter	60
Schnittbereich / Step length	100 mm / 6 LED
Abmessung L x B x H / Dimensions L x W x H	5000 mm x 10 mm x 2.2 mm
Abstrahlwinkel / Angle	120°
Schutzart / Ingress protection	IP20
Dimmung / Dimming	Voltage reduction / PWM
Betriebstemperatur / Operating temperature	-20°C - +40°C



Artikelbez. Discription	Art.-Nr. Part.-No.	Lichtfarbe Light colour	Color temp. (K)* Wavelength (nm)*	Lumen / m* Luminance / m	CRI*
Single SMD 5050 IP20	9009076	ww	2400K	780lm	75**
Single SMD 5050 IP20	9009077	ww	2700K	840lm	75**
Single SMD 5050 IP20	9009078	nw	4000K	900lm	75**
Single SMD 5050 IP20	9009079	cw	6500K	960lm	75**
Single SMD 5050 IP20	9009080	red	623 nm	360lm	-
Single SMD 5050 IP20	9009081	yellow	592 nm	360lm	-
Single SMD 5050 IP20	9009082	green	525 nm	720lm	-
Single SMD 5050 IP20	9009083	blue	470 nm	450lm	-

*Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen. Die angegebenen Werte je Meter können ggf. abweichen, da im Einzelfall das Vielfache der Segmente nicht einen Meter ergibt. / Technical variations possible, based on production tolerances. The indicated rating per meter can variate, if in the particular case the multiples of the segments is not one meter.

**Möglich auch mit 90CRI / Also available with 90 CRI

Bitte achten Sie auf ausreichende Kühlung des LED Bandes! / Please ensure sufficient cooling of the LED strip!