

Sets / sets

**PMS SKS safety**



**4 mm Sicherheitssystem / 4 mm safety system**

Produktbeschreibung	Product description		
Beschreibung	Description	<p><b>Prüfmittel-Set Sicherheit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>KLEPS 2600</b> Sicherheits-Klemmprüfspitze mit drehbarer Drahtzange und biegsamem Schaft zum Abgreifen von Stiften und Drähten bis ø 4mm.</li> <li>• <b>PRUEF 2600</b> Prüfspitze mit schlanker Edelstahlspitze zum Durchstoßen von Isolier-/ Oxidschichten.</li> <li>• <b>AK 2 B</b> Berührungsgeschützte Abgreifklemme zum Anklemmen von feinsten Drähten, Klemmbereich bis max. 9,5 mm Bolzendurchmesser.</li> <li>• <b>MLS WS 50/1</b> Sicherheitsmessleitung mit beidseitig 4mm Sicherheitsstecker und Weitersteckmöglichkeit (Länge: 50 cm).</li> <li>• <b>MLS WS 100/1</b> Sicherheitsmessleitung mit beidseitig 4mm Sicherheitsstecker und Weitersteckmöglichkeit (Länge: 100 cm).</li> <li>• <b>MLS WS 200/1</b> Sicherheitsmessleitung mit beidseitig 4mm Sicherheitsstecker und Weitersteckmöglichkeit (Länge: 200 cm).</li> </ul> <p><i>Weitere technische Details entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktdatenblättern.</i></p>	<p><b>Safety test equipment set</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>KLEPS 2600</b> Clamp-type test probe with rotating grip jaws and flexible shaft for clamping of pins and wires up to ø 4 mm.</li> <li>• <b>PRUEF 2600</b> Test probe with slender stainless steel tip for penetration of insulation and oxide layers.</li> <li>• <b>AK 2 B</b> Contact-protected alligator clip for clamping of finest wires, clamping range up to a maximum of 9.5 mm bolt diameter.</li> <li>• <b>MLS WS 50/1</b> Safety test lead with 4 mm safety plugs on both sides and onward connection capability (length: 50 cm).</li> <li>• <b>MLS WS 100/1</b> Safety test lead with 4 mm safety plugs on both sides and onward connection capability (length: 100 cm).</li> <li>• <b>MLS WS 200/1</b> Safety test lead with 4 mm safety plugs on both sides and onward connection capability (length: 200 cm).</li> </ul> <p><i>Please find further technical details on individual product data sheets.</i></p>
Lieferumfang	Delivery	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Klemmprüfspitze KLEPS 2600 schwarz (972 306-100)</li> <li>• 1x Klemmprüfspitze KLEPS 2600 rot (972 306-101)</li> <li>• 1x Prüfspitze PRUEF 2600 schwarz (972 317-100)</li> <li>• 1x Prüfspitze PRUEF 2600 rot (972 317-101)</li> <li>• 1x Abgreifklemme AK 2 B schwarz (932 435-100)</li> <li>• 1x Abgreifklemme AK 2 B rot (932 435-101)</li> <li>• je 1x Messleitung MLS WS 50/1 schwarz / rot (934 068-10x)</li> <li>• 2x Messleitung MLS WS 100/1 schwarz (934 095-100)</li> <li>• 2x Messleitung MLS WS 100/1 rot (934 095-101)</li> <li>• je 1x Messleitung MLS WS 200/1 schwarz / rot (934 069-10x)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x clamp-type test probe KLEPS 2600 black (972 306-100)</li> <li>• 1x clamp-type test probe KLEPS 2600 red (972 306-101)</li> <li>• 1x test probe PRUEF 2600 black (972 317-100)</li> <li>• 1x test probe PRUEF 2600 red (972 317-101)</li> <li>• 1x alligator clip AK 2 B black (932 435-100)</li> <li>• 1x alligator clip AK 2 B red (932 435-101)</li> <li>• each 1x measuring lead MLS WS 50/1 black / red (934 068-10x)</li> <li>• each 2x measuring lead MLS WS 100/1 black / red (934 095-10x)</li> <li>• each 1x measuring lead MLS WS 200/1 black / red (934 069-10x)</li> </ul>
Typ	Type	<b>PMS SKS safety</b>	<b>PMS SKS safety</b>
Artikel-Nr.	Article-no.	932 795-001	932 795-001