

Artikel / Article: D6000/9 sw/si
 Bezeichnung / description: Steckdosenleiste / Multiple socket-outlet
 9-fach / 9-way, DIN 49440-1, CEE7-3, (Schuko 16/250~)





Abbildung ähnlich / picture similar

Nennspannung: 230VAC
Rated voltage
 Nennstrom: 16A
Rated current
 Schutzart: IP20
Degree of protection

Netzeingang / Power entry
 Netzeingang.Art: Zuleitung mit Stecker / Kind of power entry: cord with plug
 Zuleitung.Stecker.Art: SCHUKO-Stecker, abgewinkelt, / Kind of plug: SCHUKO, angled, DIN 49441, CEE7-7, R2
 Zuleitung.Länge / Length of power cord: 2.0m,
 Zuleitung.Leitungstyp / Kind of power cord: H05VV-F3G1.5
 Zuleitung.Wiederanschließbarkeit.Stecker / Kind of plug connection: nicht wieder anschließbar / non-rewirable
 Zuleitung.Wiederanschließbarkeit.Leiste / Kind of power entry: wieder anschließbar / rewirable
 Zuleitung.Durchmesser.Max / Power cord max. diameter: 10.0 mm
 Zuleitung.Klemme.Art / Kind of clamp: Schraubklemme / Screw clamp: L+N+PE, 4mm²


Gehäuse / Housing
 Gehäuse.Profil.Material / Housing material: Aluminium-U-Profil / Aluminium U-shape profile
 Gehäuse.Profil.Farbe / Housing colour: natur-eloxiert-silbergrau / anodically oxidised silver grey
 Gehäuse.Plastic.Material1 / Housing plastics material1: Polyamid PA / Polyamide PA
 Gehäuse.Plastic.Material2 / Housing plastics material2: Polycarbonat PA / Polycarbonate PC
 Gehäuse.Plastic.Farbe / Housing plastics colour: schwarz / black
 Gehäuse.Dimensionen.LxBxH / Housing dimensions LxWxH: 526x60x44,5

Befestigungsvorrichtung / Mounting
 Je Seite 2 Schrauben möglich max. Ø 4.5mm (nicht im Lieferumfang) ----->
 Each side 2 screws possible max. Ø 4.5mm (not included in delivery)



Befestigungs-Maße

Steckdosen / Sockets
 Steckdosen.Anzahl / Sockets count: 9
 Steckdosen.Bauart / Sockets kind of construction: DIN 49440-1, CEE7-3, (Schuko 16/250~)
 Steckdosen.Material / Sockets material: Polycarbonat / Polycarbonate PC
 Steckdosen.Brandverhalten / Sockets flammability: DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2010-02
 Steckdosen.Abstand1 / Sockets spacing1: 44mm
 Steckdosen.Abstand2 / Sockets spacing2: 31mm ----->



Sicherheit / Safety
 Sicherheit.Norm / Safety according: DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2010-02

Konformität / Conformity
 2006/95/EG (CE)
 2002/95/EC (ROHS).

PAK: Das Produkt entspricht den Anforderungen gemäß PAK-Dokument ZEK 01.2-08.
 PAH: The product is in accordance with the requirements of PAH-document ZEK 01.2-08.