



Überspannungs- & Blitzschutz

Steckdosenleisten

Stromverteilung

Leuchten & Leuchtmittel

Solar-Technik

Haus- & Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt, Haus & Garten

Arbeitsböcke & Leitern

Werbemittel



### LED Handleuchte IP 54

Lichtstark, robust, stoßfest, wasserfest.

- Universell einsetzbar.
- Bestens geeignet in der Werkstatt, bei Hobbyarbeiten usw.
- Problemlos auch im Minus-Temperaturbereich zu benutzen.
- Handlicher, sechseckiger massiver Griff und Kopfstück verhindern Wegrollen.
- Geschützter Ein-/Aus-Schalter im Griff. Kopfstück mit drehbarem, stabilem Haken.
- Austausch des Leuchtmittels nicht erforderlich.
- Mit ca. 100.000 Stunden extrem lange Lebensdauer der LEDs.
- Hohe Lichtausbeute.
- Extrem geringer Stromverbrauch: ca. 5 W bei 60 LEDs.
- Hochflexible Gummianschlussleitung mit spritzwassergeschütztem Konturenstecker.
- Im Vollblister.

- Védett helyen lévő BE/KI kapcsoló a fogantyúban. A felső rész elforgatható, stabil horoggal.
- Nem szükséges a fényforrás cseréje.
- Kb. 100.000 üzemórával a LED fényforrások igen hosszú élettartamúak.
- Rendkívüli fényhasznosítás.
- Rendkívül csekély áramfogyasztás: kb.5 W 60 LED esetén.
- Rendkívül rugalmas csatlakozó gumikábel, fröccsenő víznek ellenálló, érintésvédett, hengeres dugasszal.
- Blisztercsomagolás.

### Ruční svítilna LED IP 54

Silné světlo, robustní rázuvzdorné, voděodolné.

- Univerzálně použitelné.
- Výborně vhodné do dílny, pro hobby.
- Lze bez problémů použít i v teplotách pod nulou.
- Masivní rukojeť dobře padne do ruky. Šestihorný tvar rukojeti a hlavy brání odkutálení.
- Chráněný vypínač v rukojeti. Hlava s otočným, stabilním háčkem.
- Výměna světelného zdroje není potřeba.
- Extrémně dlouhá životnost LED cca 100.000 hodin.
- Vysoký světelný výkon.
- Extrémně nízká spotřeba: cca 5W při 60 LED.
- Vysoce flexibilní pryžový přípojný kabel splo- chou vidlicí chráněnou proti střikající vodě.
- V kompaktním blistru.

### LED kēzilámpa, IP 54

Nagy fényerejű, robusztus, ütēs- és vízálló.

- Sok célra használható.
- Kiválóan alkalmas műhelyekben, barkácso- lálshoz stb.
- Problémamentesen használható akár fagyp- ont alatti hőmérsékleten is.
- A kézhez álló, hatszögletes, masszív fogan- tyú és felső rész megakadályozza a véletlen elgurulást.



Artikel-Nr. Cikkszám Položka č.	Barcode	VPE CE BJ	Kabellänge Kábelhossz Délka kabelu	Kabelbezeichnung Kábel megnevezése Typ kabelu	LEDs LEDs LED	Lichtstrom Fényáram Světelný tok	Länge ca. Hossza kb. Délka cca.
1 17532 0	4007123166107	10	5 m	H07RN-F 2x1,0	60	166 lm	43 cm



### Werkstatt-Profi-Stableuchte

Werkstattgerecht, robust.

- Handlicher, sechseckiger massiver Griff und Kopfstück verhindern Wegrollen.
- Griff mit integriertem, geschütztem Ein-/ Aus-Schalter.
- Großer, drehbarer Haken.
- Bestückt mit einer handelsüblichen Energie- sparröhre.
- Leuchtmittel problemlos austauschbar.
- Im Vollblister.

- Nagy, elforgatható akasztó.
- Egy a kereskedelemben szokásos, energiata- karékos fénycsövet tartalmaz.
- A fényforrások könnyen kicserélhetők.
- Blisztercsomagolás.

### Dílenskē tyčové Profi svítdlo

Vhodné do dílny, robustní provedení.

- Masivní rukojeť dobře padne do ruky. Šestihorný tvar rukojeti a hlavy brání odku- tálení.
- Rukojeť se zabudovaným chráněným spínačem k zapínání a vypínání.
- Velký otočný ocelový hák.
- Osazeno běžnou úspornou zářivkou.
- Světelný zdroj bez problémů vyměnitelný.
- V kompaktním blistru.

### Műhely-szerelőlámpa

Műhelybe való, robusztus.

- A kézhez álló, hatszögletes, masszív fogan- tyú és felső rész megakadályozza a véletlen elgurulást.
- Fogantyúba beépített BE/KI-kapcsoló.



Artikel-Nr. Cikkszám Položka č.	Barcode	VPE CE BJ	Kabellänge Kábelhossz Délka kabelu	Kabelbezeichnung Kábel megnevezése Typ kabelu	Leistung Teljesítmény Výkon	Fassung Foglatat Objímka	Länge ca. Hossza kb. Délka cca.	Wirkungsgrad Lampe Hatékonysági szint lámpa Účinnost lampy	Farbtemperatur Száínhőmérséklet Teplota barvy	Stecker Dugasz Vidlice
1 17718 0	4007123112159	24/360	5 m	H05RN-F 2x1,0	11 W	G 23	48 cm	70 lm/W	6700 K	IP 44 Konturenstecker / Kontúr dugasz / Obrysová vidlice
1 17718 2 741	4007123289035	24/360	5 m	H05RN-F 2x1,0	11 W	G 23	48 cm	70 lm/W	6700 K	IP 20 Eurostecker / Euro-dugasz / Vidlice Euro