

**Spiralbohrer-Satz DIN 345 Typ N HSS
in Stahlblechkassette**

Ø 14,0 / 15,0 / 16,0 / 17,0 /
18,0 / 19,0 / 20,0 / 21,0 /
22,0 / 23,0 mm

HSS **VPE**
10 Stück

10
tlg./pcs.

AKTIONSPREIS !



Beschreibung	Art.-Nr.	Preis €
Spiralbohrer-Satz DIN 345 Typ N HSS	A 204 001	

**Spiralbohrer-Satz DIN 345 Typ N HSS
in Stahlblechkassette**

Ø 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 /
22,0 / 24,0 / 25,0 / 26,0 /
28,0 / 30,0 mm

HSS **VPE**
10 Stück

10
tlg./pcs.

AKTIONSPREIS !



Beschreibung	Art.-Nr.	Preis €
Spiralbohrer-Satz DIN 345 Typ N HSS	A 204 002	

**Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ N
HSS-R in Kunststoff Bit-Box**

Ø 1,0 - 10,0 x 0,5 mm

HSS-R **VPE**
25 Stück

19
tlg./pcs.

AKTIONSPREIS !



Beschreibung	Art.-Nr.	Preis €
Spiralbohrer-Satz 19 tlg.	A 205 225	

**Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ N
HSS-G TiN in Kunststoff Bit-Box**

Ø 1,0 - 10,0 x 0,5 mm

HSS-G **VPE**
25 Stück

19
tlg./pcs.

AKTIONSPREIS !



Beschreibung	Art.-Nr.	Preis €
Spiralbohrer-Satz 19 tlg.	A 250 225 T	

**Spiralbohrer HSS-R, Steinbohrer und
Holzspiralbohrer in Kunststoff Kombi-Bit-Box**

6 Spiralbohrer DIN 338 Typ N HSS-R
Ø 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm

6 Steinbohrer DIN 8039
Ø 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm

6 Holzspiralbohrer
Ø 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm

18
tlg./pcs.

AKTIONSPREIS !

HSS-R **VPE**
25 Stück



Beschreibung	Art.-Nr.	Preis €
Spiralbohrer-Satz 18 tlg.	A 205 226	

**HSS Bimetal-Lochsägensatz
in Kunststoffkoffer**

Ø 22,0 / 29,0 / 35,0 / 44,0 / 51,0 / 68,0 mm
+ 2 Aufnahmehalter A2 + A4

HSS **VPE**
5 Stück

8
tlg./pcs.

AKTIONSPREIS !



Beschreibung	Art.-Nr.	Preis €
HSS Bimetal-Lochsägensatz für Elektroinstallationen	A 106 340	