



RE915

- Adaptador para SC70-6, SC88-6 y SOT363
- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para SC70-6, SC88-6 & SOT363 con 0,65 mm Pitch
- Espacio entre orificios 2,54 mm
- Nodos de soldadura Ø 2,20 mm
- Campo de apantallado y superficie de refrigeración
- Tamaño 12,38 x 9,84 mm

ver.20150129