

95 05 190

Yhdistelmäsakset



- Pahvin, muovin, Al-, Ms- ja Cu-folioiden leikkaamiseen
- Ei soveltu teräsvaijerille eikä rautalevylle
- Karkaistut terät tarkkuushionnalla
- Avausjousella ja säpillä
- Puristussuoja estää puristumisloukkaantumiset
- Säädettävä ruuvinivel
- Saksien runko: kirurginteräs, ruostumaton, ilmakarkaistu
- Kahvat: muovi, iskunkestävä

Tuotenro	95 05 190
EAN	4003773019602
Pää	kiillotettu
Kahvat	ruiskutettu muovilla
Pituus mm	190
Paino netto g	116

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

