

41 04 250

Pince-étau



- Maintiennent en toute sécurité les éléments ronds, profilés et plats
- Très résistant
- Avec vis de réglage et levier de déblocage
- Prise à une seule main
- Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère
- Corps de pince: acier laminé, à haute résistance
- Mâchoires de préhension: Acier électrique au chrome-vanadium, forgé
 - Forme: becs pour pièces rondes, avec coupe-fils



Réf.	41 04 250
EAN	4003773002758
Forme	0
Pince	zinguée brillante
Capacité de serrage rond mm	40
Capacité de serrage carré mm	20
Capacité de serrage hexagonal mm	30
Longueur mm	250
Poids net g	517

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Pièces de rechange

Réf.	EAN	
41 09 01	4003773053149	Ressort de traction pour 41 et 42