


46 31 A02

Borgveertang voor buitenringen op assen

45° gebogen



- Sterk gesmede uitvoering
- Stabiele, anti-slippunten
- Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed en in olie gehard
 - Type: 45° gebogen punten



Artikel-nr.	46 31 A02
EAN	4003773066996
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
Type	3
Capaciteit voor asgatdiameter Ø mm	3 - 10
Punten (diameter) Ø mm	0,9
Lengte mm	130
Gewicht netto g	83



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

