

Part Number:0533980971

Status:Active

Overview:PicoBlade Connector System

Description:1.25mm Pitch PicoBlade Header, Surface Mount, Vertical, 9 Circuits

Documents:

3Dモデル

梱包仕様書 SPK-53398-002-001 (PDF)

図面 (PDF)


RoHS Certificate of Compliance (PDF)

製品仕様書 PS-51021-024-001 (PDF)

Agency Certification	
UL	E29179
一般用途	Signal, 電線対基板
Current Derating Order No	987651-3691
概要	PicoBlade Connector System
製品名	PicoBlade
UPC	822348164363
機械的性能/材質	
分離型	無
極数 (実装)	9
極数 (最大)	9
色 - 樹脂部	自然色
耐久挿抜回数	30
活線挿抜対応	無
難燃性	94V-0
Glow-Wire Capable	無
嵌合ガイド	無
嵌合ロック	有
嵌合高さ	5.70mm
材質 - 金属部	りん青銅
材質 - 嵌合部メッキ	錫
材質 - ターミナルメッキ	錫
材質 - 樹脂部	ナイロン
Net Weight	281.800/mg
列数	1
実装形態	ストレート
基板テール長	0.60mm
位置決め	無
基板保持	有
梱包形態	エンボステーピング
ピッチ - 嵌合部 (インチ)	1.25mm
嵌合極性	有
基板極性	有
シュラウド	部分的
縦列スタック (エンド・ツー・エンド)	無
使用温度範囲	-40° to +85° C
実装スタイル	SMT (表面実装)
電気的性能	
最大定格電流	1.0A
最大定格電圧	125V

参考情報

図面・仕様書情報



EU ELV	
Not Relevant	
EU RoHS	China RoHS
Compliant	
REACH SVHC	
Not Contained Per - ED/61/2018 (27 June 2018)	
Halogen-Free Status	
Not Low-Halogen	
Need more information on product environmental compliance?	
Email productcompliance@molex.com	
Please visit the Contact Us section for any non-product compliance questions.	
China ROHS	Green Image
ELV	Not Relevant
Prop65	Compliant
RoHS Phthalates	Not Contained

Search Parts in this Series

53398 Series

Mates With

51021 PicoBlade Wire-to-Wire and Wire-to-Board Housing

梱包仕様書
製品仕様書
製品図面

SPK-53398-002-001
PS-51021-024-001
SD-53398-032, SD-53398-033-001

This document was generated on 09/10/2018
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION